




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11378
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10986



Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

