


E1002A



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Applikasjon

Applikasjon	tilkobling til godkjente, egensikre kretser
-------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

Godkjenning	BVS 05 ATEX E106
ATEX-merking	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekaniske data

Vekt	[g]	35,70
Dimensjoner	[mm]	25,00 x 25,00 x 56,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		PA

Merknader

Merknader	Ta i henhold til «Totaleffekt for strømkretsene» i den tilhørende bruksanvisningen (sikkerhetsrelatert del ATEX)
	Flere egensikre kretser kan tilkobles kontaktene.
	Summen av spenningene for én eller flere egensikre kretser må ikke overskride følgende verdi:
	Utotal maks. = 60 V (spissverdi)
Antall i forpakning	1,00 stk.

E1002A



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M18, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA



Tilkobling

