


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAC030--SFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PA
------------	----

Støpt kroppsmateriale	PA
-----------------------	----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø ...6,5 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: PA



E10059



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAC030--SFKPG

Tilkobling

