




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040PLS0002E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10915

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		PUR

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10096



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040PLS0002E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: PUR



Tilkobling

