



Overgangsplugg

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 600,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...100,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	45,36
------	-----	-------

Monteringsgjenger	1/2" NPT
-------------------	----------

Materialer	aluminium anodisert
------------	---------------------

Støpt kropps materiale	aluminium, anodisert
------------------------	----------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: aluminium, anodisert; kontakter: gullbelagte




E10103



Overgangsplugg

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
GN =	svart
WH =	grønn
	hvit