




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0002E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC615

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	65,40
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 15,00 x 38,00
Materialer		TPU gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale		TPU, gjennomsiktig
Materiale mutter		messing, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E10158



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0002E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



BN = Lederfarger :
BK = brun
BU = svart
 blå