




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0002E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10217

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	17,00 x 8,00 x 25,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10194



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAG030--S0002E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå