


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0002A02

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC161

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10216



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0002A02

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



BK = Lederfarger :
WH = svart
 hvit