


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG032--S0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 65

Mekaniske data

Materialer

TPU gjennomsiktig

Støpt kroppsmateriale

TPU, gjennomsiktig

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10218



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG032--S0002A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: hurtig ...



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå