


Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC019

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

18,00 x 54,00 x 100,00

Materialer

TPU

E10280



Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Støpt kroppsmateriale	TPU
Antall porter splitterboks	6
Kontakttype	M12

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm




E10280

Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09



Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul