


Splitterboks

ZDO8H059MSS0010H11

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr.
modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67



Splitterboks

ZDØ8H059MSS0010H11


Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 54,00 x 127,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²	

Elektrisk tilkobling - spor	
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm	






Splitterboks

ZDO8H059MSS0010H11

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul