

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0010A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC/DC |
|----------------|-----|----------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Beskyttelse |  | IP 68 |
|-------------|--|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 15,00 x 15,00 x 47,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialer |  | PUR |
|------------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Støpt kroppsmateriale |  | PUR |
|-----------------------|--|-----|

|                  |  |                         |
|------------------|--|-------------------------|
| Materiale mutter |  | diecast zinc, forniklet |
|------------------|--|-------------------------|

## Merknader


|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



# E10317



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0010A03

### Tilkobling



BN =  
BK =  
BU =

Lederfarger :  
brun  
svart  
blå