


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11486

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10353



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGF030MSS0002A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå