


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSN0002A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ENC01A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon Ekskl. sone 1

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans [nF] 0,20

Maks. intern induktans [µH] 4,00

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 15,00 x 15,00 x 43,00

Materialer TPU blå

Støpt kroppsmateriale TPU, blå

Materiale mutter messing, forniklet

Merknader

Merknader Ved bruk av kontakter i farlige områder (ATEX), er det spesielle krav vedrørende tilkobling.
Brukeren er selv ansvarlig for å overholde de gjeldende installasjonsforskriftene.

Antall i forpakning 1,00 stk.

E10357



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSN0002A04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, blå; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit