

E10374




Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC038

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Utganger

Elektrisk design PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
	drift	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10374



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

