


E11419



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon		
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)
Maks. nåværende belastning totalt [A]		3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt [g]		138,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display		koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrue panel for merking



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

