


Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	93,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	skrue panel for merking	

E11423



Jumperkabel med ventilplugg


VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

