




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	ja; (VDR)
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	59,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skrue
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype C industristandard, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

