


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS0010H03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC143

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 AC / < 75,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

10,00 x 10,00 x 31,00

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS0010H03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå