



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032MSS0005H03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC148

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	17,00 x 10,00 x 26,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032MSS0005H03

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn


Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling



Lederfarger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå