



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVT123

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 31,00
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------


**Forbindelseskabel med stikkontakt**

ADOGF030VAS0005E03

Elektrisk tilkoblingKabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Elektrisk tilkobling - Stikkontakter**

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

**Tilkobling**

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå