E11496

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVT124

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	10,00 x 10,00 x 31,00
Materialer		PVC
Støpt kroppsmateriale		PVC
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E11496

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå