


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGF040MSSFPKG



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	17,10
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11553



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGF040MSSFPKG

Elektrisk tilkobling

isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,14...0,38 mm²; Kjerne isolasjon: PVC/TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelskjede: Ø 3...5 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

