


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030MSS0005H03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11656



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAA030MSS0005H03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
GN =	blå
YE =	grønn
	gul