


Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC503

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



3-1 inngangskabel grå
3-2 octavis kabel svart

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

65,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Antall porter splitterboks

2

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Y tilkoblingskabel


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling

