


E11685



Bulkkabel

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri; Drakjede egnethet

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...90,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

1 612,00

Drakjede egnethet

ja

Drakjede egnethet

bøyeradius for fleksibel bruk

min. 10 x kabeldiameter

rejsehastighet

maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²

bøying sykluser

> 5 Mio.

torsjonsstamme

± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP