


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSN0005A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon

Ekskl. sone 1

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Merknader

Ved bruk av kontakter i farlige områder (ATEX), er det spesielle krav vedrørende tilkobling.
Brukeren er selv ansvarlig for å overholde de gjeldende installasjonsforskriftene.

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11694



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH040MSN0005A04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
GY =	brun
WH =	grå
	hvit