


E11697



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAO140MSS0005B11



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	421,50
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 20,00 x 49,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAO140MSS0005B11

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M16, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Tilkobling

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	ikke brukt
U:	ikke brukt
	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul
RD =	rød