


Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC013

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 AC / < 75,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

18,00 x 54,00 x 82,00

Materialer

TPU

E11717



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Støpt kroppsmateriale	TPU
Antall porter splitterboks	4
Kontakttype	M12

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul