

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Alternative artikler: EBC011

[illegible]

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Driftsspøenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	10,00

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Splitterboks


ZD08H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

