


Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	28,00 x 60,00 x 118,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Antall porter splitterboks	4
Kontakttype	M12

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



E11735



Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

