


# E11736



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK120MSS0005H12



### Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

### Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 63,00 AC/DC

### Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

### Mekaniske data

Vekt

[g]

732,00

Dimensjoner

[mm]

26,00 x 26,00 x 85,00

Materialer

PUR svart

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Tiltrekkingsmoment

[Nm]

2,00

### Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



## Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGK120MSS0005H12

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grønn         |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | rød           |
| WH = | hvit          |
| YE = | gul           |