


E11741



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK120MSS0015H12



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 63,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

2 055,00

Dimensjoner

[mm]

51,00 x 26,00 x 70,00

Materialer

PUR svart

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Tiltrekkingsmoment

[Nm]

2,00

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAK120MSS0015H12

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul