


E11745



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK190MSS0005H19



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri; Drakjede egnethet
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 63,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	8,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	1 165,00
Dimensjoner	[mm]	51,00 x 26,00 x 70,00
Materialer		PUR svart
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	2,00
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabel diameter
	rejsehastighet	maks. 2 m/s
	bøying sykluser	> 500000
	torsjonsstamme	± 30 °/m
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E11745



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAK190MSS0005H19

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



E11745



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK190MSS0005H19

Tilkobling

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul