


Y tilkoblingskabel

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC431

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

111,50

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Tetningsmateriale

plast

Antall porter splitterboks

2

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Y tilkoblingskabel


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: plast; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

