


E11763



Y tilkoblingskabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	0,17
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Tetningsmateriale		plast
Antall porter splitterboks		2

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Y tilkoblingskabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: plast; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

