




Splitterboks

ProcessLine SB V4A 5m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-5,00...70,00



Splitterboks

ProcessLine SB V4A 5m

Beskyttelse	IP 69K; (For å ivareta beskyttelsesgraden, må ubrukte kontakter dekkes med de leverte beskyttelseshettene.; Tiltrekkingsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-------------	--

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	Ø 137,30 / L = 72,00
Materialer	gjenget bøsning: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beskyttelseshette: PP	
Støpt kropps materiale	rustfritt stål:	
Antall porter splitterboks	8	
Kontakttype	M12	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttende hetter: M12
-------------------	-------------------------

Merknader


Merknader	ekstern spenningsforsyning i henhold til PELV
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - spor


Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Splitterboks

ProcessLine SB V4A 5m

Tilkobling



Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

E11773

Splitterboks

ProcessLine SB V4A 5m

