


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0015K08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



Applikasjon

Spesiell egenskap

Skjermet kabel

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

976,30

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 43,00

Materialer

PUR

Støpt kropps materiale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0015K08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, svart, Ø 6,6 mm, beskyttet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



farger til DIN 47100

Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul
screen =	skjerm