

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0025H04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...90,00

Beskyttelse

IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

Vibrasjonsmotstand

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser

Støtmotstand

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms halv-sinus; 6 støt hver i hver retning langs de tre koordinataksene / -40 °C / 85 °C

Kontinuerlig støtmotstand

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20 °C / 50 °C

Rask temperaturendring

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s
50 sykluser

Saltspraytest

EN 60068-2-52 Kb

alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 43,00



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0025H04

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit