


E11022



Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr.
modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

12,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

E11022



Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kropps materiale	TPU
Antall porter splitterboks	8
Kontakttype	M12

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - spor


Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Tilkobling



Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

E11022

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

