




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040ZDS0005E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] < 250,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 68

Mekaniske data

Materialer PUR

Støpt kroppsmateriale PUR

Materiale mutter diecast zinc

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc



E11045



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040ZDS0005E04

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit