


Jumperkabel med ventilplugg

AVDAA031--S0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skruer
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11050



Jumperkabel med ventilplugg


AVDAA031--S0002A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR



Tilkobling



BN = Lederfarger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grønn/gul