


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10197

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 65
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 8,00 x 16,00
-------------	------	----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11059



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0002A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: hurtig ...

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: hurtig ...



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå