


E11069



Y tilkoblingskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

17,00 x 20,20 x 46,70

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Antall porter splitterboks

2

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, rød

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Y tilkoblingskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling

