


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0015H04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC086

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 6 støt hver i hver retning langs de tre koordinataksene / -40 °C / 85 °C
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20 °C / 50 °C
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 sykluser
Saltspraytest	EN 60068-2-52 Kb	alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0015H04

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit