


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030VAS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	17,00 x 10,00 x 26,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)




E11090



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030VAS0010E03

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå