

E11095




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11495

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67; (hvis skrudd på)

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	10,00 x 10,00 x 31,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11095



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGF030VAS0005E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå