


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0020E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67; (hvis skrudd på)

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 31,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



E11097



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0020E03

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå