

E11129




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030MSS0005X03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11239

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT; PA
Støpt kroppsmateriale	PBT/PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030MSS0005X03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT/PA; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå