




Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH050MSS0010H05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 42,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11143



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH050MSS0010H05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
WH =	hvit
YE =	gul